



## Multimetri, Tip: 760-2



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 473310 760-2  |
| GTIN                  | 4029547013959 |
| Razred artikla        | 47B           |

### Opis

#### Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase, z velikim osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. **Samodejno prepoznavanje velikosti na podlagi zasedbe priključnih vtičnic. Samodejna nastavitve merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). Preprosto upravljanje brez napak z osvetljenimi funkcijskimi tipkami.**

#### Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehnik, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

#### Standard:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki. Dodatni adapter za termoelemente tipa K.

#### Dodatni pribor:

Temperaturno tipalo art. 474120 vel. OF

## Tehnični opis

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Upor                                  | 0,1 - 60 MΩ                  |
| Osnovna točnost                       | 0,1 %                        |
| Frekvenca                             | 0,001 Hz - 30 MHz            |
| Enosmerna napetost DC                 | 0,1 mV - 600 V               |
| luknjačev z držalom                   | 0,1 mV - 600 V               |
| Kategorija prenapetosti               | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Vrsta IP-zaščite                      | IP 64                        |
| Temperatura                           | -20 - 500 °C                 |
| Kapaciteta                            | 0,001 nF - 30000 μF          |
| Enosmerni tok DC                      | 0,1 μA - 10 A                |
| Kalibriranje                          | I3                           |
| Merilni postopek                      | TRUE RMS                     |
| Obseg prikaza                         | 6000                         |
| Izmenični tok AC                      | 0,1 μA - 10 A                |
| Preverjanje diod                      | da                           |
| Preverjanje prevodnosti               | da                           |
| Število vključenih baterij            | 3                            |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3                   |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje         |
| Standard                              | DIN EN 61326-1               |
| Standard                              | EN 61010-2-033               |
| Vrsta izdelka                         | Multimetri                   |

## Storitve

|  |          |
|--|----------|
| DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3 | 027010 3 |
| Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3    | 027000 3 |

---

**Pribor**

Temperaturno tipalo tip K Tip OF

474120 OF

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe  
LR3

081561 LR3