



Digitalne tokovne klešče, Tip: 770-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase z velikim, osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. **Edinstven prijemalni mehanizem** olajšuje delo na ozkih merilnih mestih.

Samodejna nastavitve merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). μ A merilno območje za merjenje ionizacijskih tokov (z merilnimi vodniki).

Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehnik, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki.

Tehnični opis

Enosmerni tok DC	0,1 A - 400 A
luknjačev z držalom	1 mV - 600 V

Osnovna točnost	0,8 %
Frekvenca	0,001 Hz - 10 kHz
Upor	0,1 - 40 MΩ
Merilni postopek	TRUE RMS
Obseg prikaza	4000
Enosmerna napetost DC	1 mV - 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Izmenični tok AC	0,1 A - 400 A
Preverjanje prevodnosti	da
Preverjanje diod	da
Kapaciteta	0,001 μF - 100 μF
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	3 × art. 081561 vel. LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
Kalibriranjelokovnih klešč Tip D	027050 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------