



Preizkuševalnik napetosti, Tip: 750-3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase in ergonomično oblikovan ročaj z obročem proti drsenju, za varno delo brez nevarnosti drsenja. **Pregleden 360°-prikazovalnik** s svetlobnim vodnikom.

Vgrajena žepna svetilka za osvetlitev merilnega mesta.

Dodaten LCD prikaz trenutne izmerjene vrednosti.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. Primeren za uporabo v elektrotehnik, industriji, pri vzdrževanju, popravilih (iskanje napak). S preklapljanjem bremena (30 mA FI se sproži s pritiskom gumba).

Standard:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081561 vel. LR3, zaščito za merilne konice in nastavki za merilne konice.

Tehnični opis

Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Preverjanje faz	100–690 V
Preverjanje prevodnosti	Akustični/LED do 500 kΩ
Prikazovalnik	LCD
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	100–690 V
Območje prikazovanja AC	12 - 690 V
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Območje prikazovanja DC	12 - 690 V
Razsvetljava merilnega mesta	da
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala	da
Kalibriranje	I1
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------