



Čelne ščipalne klešče za elektronike, polirane Zakrivljeno za 27°, FW, Celotna dolžina: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726960 115
GTIN	4003773017844
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, modre/rdeče barve.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Tehnični opis

Dolžina rezila	12 mm
celotna dolžina	115 mm
Širina glave	10,5 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	1,5 mm
Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Členek	skoznje, brez zračnosti
Glava	Zakrivljeno za 27°

Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 56 HRC)
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina	zrcalno polirane
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče