



## Ploščate klešče za elektroniko, Celotna dolžina: 115mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	727195 115
GTIN	4003773024835
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne.

**Primerne za ESD.** Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.

#### Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

#### Standard:

DIN ISO 9655

#### Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

#### Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

### Tehnični opis

Širina glave	9,5 mm
celotna dolžina	115 mm
Izvedba čeljusti	znotraj fino brušeni
Dolžina čeljusti	22,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Oblika čeljusti	ploščate, ravne

Standard	DIN ISO 9655
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Ploščate klešče