

**Koničaste klešče za elektronike, Celotna dolžina: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	727191 115
GTIN	4003773035114
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti. Ročaja z večkomponentno prevleko.

**Uporaba:**

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

**Standard:**

DIN ISO 9655

**Material:**

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

**Napotek:**

Druge izvedbe po naročilu.

**Tehnični opis**

Širina glave	9,5 mm
Dolžina čeljusti	22,5 mm
celotna dolžina	115 mm
Oblika čeljusti	koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	znotraj fino brušeni

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče