

**Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 115mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 727192 115 |
| GTIN | 4003773040736 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.

Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|------------------|----------------------------|
| Širina glave | 9,5 mm |
| celotna dolžina | 115 mm |
| Dolžina čeljusti | 22,5 mm |
| Oblika čeljusti | koničaste, zakrivljene 45° |
| Standard | DIN ISO 9655 |
| Izvedba čeljusti | znotraj fino brušeni |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Material | Jeklo za kroglične ležaje |
| Površina | zrcalno polirane |
| z odpiralno vzmetjo | da |
| Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |