



Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, okrogla glava, FW, Celotna dolžina: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726430 115
GTIN	4003773039334
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.

Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do \emptyset	0,3 - 1,6 mm
celotna dolžina	115 mm
Širina glave	11 mm
Za rezanje trde žice do \emptyset	0,3 - 0,6 mm
Dolžina rezila	14 mm
Za rezanje srednje trde žice do \emptyset	0,3 - 1,2 mm

Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Oblika glave	okrogle
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina	zrcalno polirane
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče