


Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/7mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Razred artikla	250

Tehnični opis

Ø D ₃	33 mm
Ø rezila D _c	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	1 mm
Število rezil Z	7
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	73 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	78 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	31,3 mm
Kot rampe α _{maks}	0,55 stopinj

Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------