

Garant**Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°, KW, Celotna dolžina: 130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725500 130
GTIN	4045197166395
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena pribl. 15°. Nastavljiv omejevalni vijak zmanjšuje obrabo rezil.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Tehnični opis

celotna dolžina	130 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 15°
Značilnost blagovnega imena	KW

z odpiralno vzmetjo	da
za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Nastavitveni vijak za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 135	725512 135
Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 135/160	725510 135/160