

HOLEX**Delovna platforma z zložljivimi nogami, Višina platforme: 700 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966540 700
GTIN	4045197801760
Razred artikla	92L

Opis**Izvedba:**

Aluminijaste stopnice in platforma iz rebraste aluminijaste pločevine. Zložljive noge z nedrsečimi kapami iz umetne mase.

Standard:**Gemäß DIN EN 131.**

Nosilnost lestve: 150 kg

Delovna višina pribl.: 2,7 m

Višina platforme brez ograje: 0,7 m

Širina platforme: 1730 mm

Globina platforme: 290 mm

Masa: 10,3 kg

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	2,7 m
Globina platforme	290 mm
Širina platforme	1730 mm
Masa	10,3 kg
Višina platforme brez ograje	0,7 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Lestve z platformo

