

Garant**Hladilna enota, Tip: CU1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- Odlagalna površina za hladilne vložke.
- Avtonomna izvedba.
- 2 × kontaktni hladilnik s prisilnim upravljanjem (brez poškodb orodij za nakrčevanje!).

Uporaba:

- Hlajenje neodvisno od konture.

Obseg dobave:

- Vključno z aktivnim hladilnim modulom.
- 5 hladilnih vložkov Ø 6 – 32 mm art. 354260.

Dodatni pribor:

- Primerna podstavna omara art. 354290.
- Hladilni vložki art. 354260–354279 v seznamu nadomestnih delov.

Napotek:

Za delovanje aktivnega hladilnika je potrebno 1,4 litra etil glikola (npr. Glysantin G48).

Tehnični opis

Širina aktivnega hladilnega modula	413 mm
------------------------------------	--------

Masa	39 kg
Globina aktivnega hladilnega modula	283 mm
Masa aktivnega hladilnega modula	22 kg
Višina aktivnega hladilnega modula	415 mm
Globina	533 mm
Moč aktivnega hladilnega modula	0,47 kW
Širina	430 mm
Višina	902 mm
Priključek aktivnega hladilnega modula	230 V/50–60 Hz
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Hladilni vložek

Pribor

Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm	354265 6-8
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm	354260 3-5
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 12 mm	354268 12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno HSK-držalo 50	354226 50
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 6 mm	354268 6
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 3-5 mm	354240 3-5
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno HSK-držalo 32	354226 32
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
	354227 40

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza PSC za konusno PSC-držalo 40

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm 354236 16,1-22

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza HSK za konusno HSK-držalo 63 354226 63

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza HSK za konusno HSK-držalo 80 354226 80

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm 354240 20-32

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 18-20 mm 354260 18-20

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza PSC za konusno PSC-držalo 30 354227 30

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza PSC za konusno PSC-držalo 63 354227 63

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40 354225 40

Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 3 mm 354268 3

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm 354260 10-12

Hladilni vložek (surovec) 354279

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza HSK za konusno HSK-držalo 40 354226 40

Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 5 mm 354268 5

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 25-32 mm 354260 25-32

Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm 354260 6-8

Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm 354235 16,1-22

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm 354236 3-5,9

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm 354265 3-5

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm 354240 12-20

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm 354236 22,1-32

Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm 354265 10-12

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 30 354225 30

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno HSK-držalo 100	354226 100
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 8 mm	354268 8
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 14-16 mm	354260 14-16
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 10 mm	354268 10
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 4 mm	354268 4
Podstavna omara za napravo za nakrčevanje Širina 1500 mm	354291 1500
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za PSC za konusno PSC-držalo 50	354227 50