

Garant**Centrični primež, nevtralni, Širina čeljusti A: 120mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

360133 120

GTIN

4045197801906

Razred artikla

310

Opis

Izvedba:

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitev centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

Prednosti:

Večnamenska uporaba.

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Neposredno na strojni mizi, zamenljiva paleta ali trojna konzola art. 360156.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Vključno z 2 vpenjalnima krakoma.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

Tehnični opis

Hod	25 mm
Širina	120 mm
Vrtilni moment	60 Nm
Vpenjalna sila do maksimalno	25,5 kN
Višina	50,2 mm
Dolžina	130 mm
Masa	5,1 kg
Širina čeljusti A	120 mm
ustreza barvni kodi	ZC120
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360143 120
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360136 120
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360138 120
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360135 120
Čeljust s prizmo, par za tip 120	360148 120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360141 120
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 120	360145 120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360140 120