



Digitalno pomično merilo za delavnico IP67 z merilnima konicama, Merilno območje: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415365 1000
GTIN	2050001949639
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Zelo velik, kontrasten LCD prikazovalnik. Višina števk 8 mm oz. 14 mm (od vel. 500 mm). Prednastavitev mer. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vel. USB2.

Tehnični opis

Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	150 mm
Kalibriranje	A1
Točnost	0,04 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032