




Lepilni trak iz aluminija, Širina×dolžina (mm×m): 50X55



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Mehek lepilni trak iz aluminija je primeren za galvaniziranje, odbija toploto in svetlobo ter je odporen proti vremenskim vplivom in kemikalijam.

3M™ 431 se ponaša z izjemnimi lastnostmi tesnjenja zaradi dobre zaščite pred vlago in omogoča preprosto dolgotrajno uporabo.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: srebrna

Dolžina: 55 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,09 mm

Tehnični opis

Debelina	0,09 mm
Širina	50 mm

Podatkovni list

Oznaka proizvajalca	431
Barva	srebrna
Dolžina	55 m
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Temperatura skladiščenja	20 °C
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
temperaturna obstojnost do	-55 - 155 °C
Nosilni material	Aluminij
Natezna trdnost	3,38 N/mm
Lepilna masa	Akriat
Raztegljivost	5 %
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Uporaba	Oplaščenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Robljenje
Uporaba	Zaščita
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak