

**Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, Ø svedra: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786005 3
GTIN	3165140186674
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 40 mm

celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 3 mm

**Tehnični opis**

celotna dolžina	70 mm
Ø držala	3 mm
Ø svedra	3 mm
Dolžina spirale	40 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen