

**Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, Ø svedra: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786005 4
GTIN	3165140186681
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 40 mm

celotna dolžina: 75 mm

Ø držala: 4 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Dolžina spirale	40 mm
celotna dolžina	75 mm
Ø svedra	4 mm
Ø držala	4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen