

**Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, Ø svedra: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786005 5
GTIN	3165140186704
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 50 mm

celotna dolžina: 85 mm

Ø držala: 5 mm

Tehnični opis

Dolžina spirale	50 mm
celotna dolžina	85 mm
Ø svedra	5 mm
Število rezil Z	2
Ø držala	5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen