

**Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, Ø svedra: 11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786005 11
GTIN	3165140186780
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 90 mm

celotna dolžina: 150 mm

Ø držala: 11 mm

Tehnični opis

Dolžina spirale	90 mm
Ø držala	11 mm
Ø svedra	11 mm
celotna dolžina	150 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen