

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine „CYL-9“, Ø svedra: 6 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787005 6
GTIN	3165140044820
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 60 mm

celotna dolžina: 100 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	100 mm
Ø svedra	6 mm
Dolžina spirale	60 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja

Držalo

Cilindrično držalo

Vrsta izdelka

Večnamenski svedri