

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine „CYL-9“, Ø svedra: 10 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787005 10
GTIN	3165140044875
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtalnimi stroji.**

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 80 mm

celotna dolžina: 120 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø svedra	10 mm
celotna dolžina	120 mm
Dolžina spirale	80 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja

Držalo

Cilindrično držalo

Vrsta izdelka

Večnamenski svedri