



Večnamenski sveder iz karbidne trdine „CYL-9“, Ø svedra: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787005 12
GTIN	3165140044882
Razred artikla	76K

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 90 mm

celotna dolžina: 150 mm

Tehnični opis

Dolžina spirale	90 mm
Število rezil Z	2
celotna dolžina	150 mm
Ø svedra	12 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja

Držalo

Cilindrično držalo

Vrsta izdelka

Večnamenski svedri