

Garant**Brusna plošča (CER), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554012 120
GTIN	4045197802347
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Hitrovpensalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Podlaga iz steklenih vlaken

Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmpolfin Zunanji Ø 50 mm	554092 50
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm	554090 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50