

**Garant****Brusna plošča (CER), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 120**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554013 120
GTIN	4045197802354
Razred artikla	51E

## Opis

### Izvedba:

**Hitrovpensalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

**Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba** zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

### Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

### Napotek:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

## Tehnični opis

Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Podlaga iz steklenih vlaken

Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmmehka Zunanji Ø 75 mm	554091 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm

554089 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmpolfina Zunanji Ø 75 mm

554092 75