

Garant**Garnitura CBN-brusnih čepov, 10-delna B126, CBN, Število brusnih čepov: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	552820 10
GTIN	4045197803146
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 3 mm.

Uporaba:

Za vsa kaljena, poboljšana in visokolegirana jekla.

Obseg dobave:

Po 1 brusilni čep za vsako obliko.

Valj art. 552550 vel. 1; 2; 3; 4; 5; kroglja art. 552650 vel. 1; 2; 3; 4; 6.

Tehnični opis

Ø držala	3 mm
Število brusnih čepov	10
Brusno sredstvo	kubični bornitrit
Kratica za brusno sredstvo	CBN
Vrsta izdelka	Brusni čep

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-30 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	20-30 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	20-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-30 m/s	H
INOX	primerno	20-30 m/s	
Ti	primerno	20-30 m/s	
GG(G)	primerno	20-30 m/s	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 5 mm	552550 5
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 4 mm	552550 4
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 6 mm	552650 6
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 1 mm	552550 1
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 4 mm	552650 4
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 2 mm	552650 2
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 3 mm	552550 3
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 1 mm	552650 1
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 3 mm	552650 3
CBN-brusni čepgalvanski B126 Ø glave 2 mm	552550 2