

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418753 100
GTIN	4059192059095
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560, vel. CR2032. Vključno s 3 merilnimi nastavki (\varnothing 4 mm, \varnothing 7,5 mm in radij 6 mm).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940. Krožnikasti merilni nastavek art. 418660, posebno tipalo art. 434900 – 4915 z navojem M 2,5.

Tehnični opis

\varnothing merilne palice	4 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Merilno območje	0 - 100 mm
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	mm / cole
Presek merilne letve	16 × 3 mm
Dolžina mostička	85 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 1 mm	418660 1
Pokrov predala za baterije	412235
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 0,5 mm	418660 0,5
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2