

**Klauke®****Velike stiskalne klešče, Tip: K05SYNCRO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Razred artikla	76C

**Opis****Izvedba:**

Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah. Enoročno nastavljanje profilne plošče. Zanesljiva dodelitev preseka s sinhroniziranim nastavljanjem profilne plošče. Z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem in obojestransko zaščito proti zdrsu.

**Uporaba:**

Za neizolirane **kabelske čevlje** in **spojnike** (normalna izvedba).

**Napotek:**

Ni primerno za kabelske čevlje po DIN in za francoske kabelske čevlje CNF. Stiskalne klešče za kabelske čevlje po DIN in francoske kabelske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

za presek vodnika	6 - 50 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	390 mm
Masa	1,2 kg
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

**Pribor**

Garnitura nadomestnih čeljusti Tip K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO