

**Garant****RC.X 1204, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260650 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197801869 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Opis

RC.X 1204 HB7020 Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov                        | SM              |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Zvrst                                   | HB7020          |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 2 mm      |
| Glavna uporaba                          | P               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | RCMX 1204                               |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 4                                       |
| Toleranca                           | M                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |