



Brusni disk, večslojni (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Zrnatost: 36



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566356 36
GTIN	4027497569472
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

3-slojni brusni disk s keramičnimi brusnimi zrni (CER) in integriranim navojnim vpetjem M14. **Agresivno brušenje** fiberdiska v kombinaciji z **mirnim tekom** lamelnega brusnega diska z dolgo življenjsko dobo.

Spodnji sloji se počasi obrabijo in s tem sprostijo nov sloj.

Uporaba:

Površine in robovi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Purple Grain Multi
Ø plošče	115 mm
Zrnatost	36
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Navoj	M14
Nosilni krožnik za material	Oporni krožnik iz steklenih vlaken Keramika

za material	INOX
priporočen nastavni kot	5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Število ravni	3
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		