

**HOLEX****Pahljačasti brus (A), Zrnatost 60, Ø glave × širina glave: 3/30X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554100 3/30X10
GTIN	4045197802385
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

Ø glave	30 mm
Priporočeno število vrtljajev	16000 min <sup>-1</sup>
Zrnatost	60
Ø držala	3 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	10 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 60

Vrsta izdelka

Pahljačasti brus

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		