

HOLEX**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 240, Ø glave × širina glave: 15X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554500 15X15
GTIN	4045197803450
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Ø glave	15 mm
Širina glave	15 mm
Maksimalno število vrtljajev	35000 min ⁻¹
Zrnatost	240
Priporočeno število vrtljajev	24000 min ⁻¹
Ø držala	3 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 240
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		