

**HOLEX****Digitalno globinsko pomično merilo za utore, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418755 100
GTIN	4045197801890
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno globinsko pomično merilo za merjenje utorov, zarez, vdolbin, pet in izvrtin. Lahka izvedba iz aluminijastega profila, ojačanega z jeklom, z oksidno prevleko površine. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. V merilno palico je mogoče priviti različne merilne konice (M2,5).

Z jeklom ojačan aluminijasti profil z oksidno prevleko površine. Vodilo z dvojno prizmo. Zamenljive merilne konice (M2,5).

**Uporaba:**

Za merjenje zarez, utorov, izrezov in nastavkov.

**Obseg dobave:**

Merilna konica z jekleno kroglico, krožnikasti vložek št. 434900 vel. 11, merilni mostiček 150 mm in 350 mm, baterija št. 081560 vel. LR44.

**Napotek:**

Merilni mostički 550 mm, 750 mm in 900 mm po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø krožnikastega nastavka	10 mm
Merilno območje	0 - 100 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Ø merilne palice	4 mm
Točnost	0,03 mm
Presek merilne letve	23,5 × 9 mm

Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
--	-------------