



## Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke nepomična, za tip: 125



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361348 125
GTIN	4250364402736
Razred artikla	34A

### Opis

**Uporaba:**

Za vpenjanje surovcev in cevnih delov (s prijemalnimi nastavki za privijačenje).

**Primerno za:**

Titan 2 art. 361302.

**Napotek:**

Vpenjanje cevnih delov le pri vzporednih obdelovancih. Prijemalni nastavki art. 361238–361250.

### Tehnični opis

ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	LCV125G
Višina čeljusti h	39,5 mm
Višina h <sub>1</sub>	20 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
Dolžina l <sub>1</sub>	43 mm
Dolžina čeljusti l	92 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža

