


HOLEX**Pahljačasti brus koprena/lan, groba, Ø glave × širina glave: 60X50mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554910 60X50 |
| GTIN | 4045197803757 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Zaradi kombinacije z brusnim platnom je **brusni učinek** koprene **veliko boljši**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø glave | 60 mm |
| Priporočeno število vrtljajev | 5000 min ⁻¹ |
| Širina glave | 50 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 9000 min ⁻¹ |
| Kratka za brusno sredstvo | A |
| Primerjava zrnatosti | 100 / 80 |
| Stopnja preciznosti | groba |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Značilnost blagovnega imena | groba |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |