

**HOLEX****Pahljačasti brus Brusna koprena (A), groba, Ø glave × širina glave: 60X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554950 60X50
GTIN	4045197803917
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm.  
Brusna koprena z običajnim korundom (A). Ustvari **enakomerno, mat obdelano površino.**

**Uporaba:**

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Priporočeno število vrtljajev	5000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	50 mm
Ø glave	60 mm
Maksimalno število vrtljajev	9000 min <sup>-1</sup>
Ø držala	6 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Primerjava zrnatosti	100
Stopnja preciznosti	groba
Značilnost blagovnega imena	groba

Vrsta izdelka

Pahljačasti brus

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		