


HOLEX**Pahljačasti brusil brusna koprena (SiC), srednja, Ø glave x širina glave:
80X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554972 80X50
GTIN	4045197804006
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm.
Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje in **rahlo sijajno obdelano površino**.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Ø glave	80 mm
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Širina glave	50 mm

Brusno sredstvo	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	srednja
Značilnost blagovnega imena	srednja
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		