

**Momentni ključ z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657272 50
GTIN	4045197804105
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robustni enoročni momentni ključ, nastavljen preko mikrometerske skale, z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitvev.

Fiksno nameščena raglja za vpenjanje nasadnih ključev.

**Merske enote:** Nm, lbfft. Raglja z **pretičnim 4-kotnikom** in držalnim zatičem, za **zatezanje v desno in levo**.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za manjše in srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 3 \%$  od prikazane vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

## Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Delitev skale, 1 črtica =	0,5 Nm
Masa	700 g
Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Prikazovalnik	analogni
Območje vrtilnega momenta	10 - 50 Nm
Povratne informacije	izklopilno
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbf·ft
Celotna dolžina L	328 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	209 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibriranje momentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 400 Nm

020010 400

## Pribor

Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 3/8 col

657271 3/8