

**Momentni ključ z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657272 100
GTIN	4045197804112
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robustni enoročni momentni ključ, nastavljen preko mikrometerske skale, z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitvev.

Fiksno nameščena raglja za vpenjanje nasadnih ključev.

**Merske enote:** Nm, lbfft. Raglja z **pretičnim 4-kotnikom** in držalnim zatičem, za **zatezanje v desno in levo**.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za manjše in srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 3 \%$  od prikazane vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

## Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Prikazovalnik	analogni
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Delitev skale, 1 črtica =	1 Nm
Masa	800 g
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje vrtilnega momenta	20 - 100 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	252 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	375 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

Kalibriranjemomentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 400 Nm

020010 400

DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000

## Pribor

Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1/2 col

657271 1/2