

HOLEX**Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657352 100
GTIN	4045197804198
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Raglja z neizgubljivim pretičnim 4-kotnikom za **zatezanje v desno in levo**.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3% od nastavljene vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Masa	1000 g
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje vrtilnega momenta	20 - 100 Nm
Preklop odčitavanja	Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Standard	DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L	375 mm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	252 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
Nastavljanje momentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
	020020 1000

DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	
DAkS kalibriranje in nastavitve Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000
Pribor	
Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1/2 col	657271 1/2
Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	654460 400