

**Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657352 200
GTIN	4045197804204
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Raglja z neizgublјivim pretičnim 4-kotnikom za **zatezanje v desno in levo**.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 3% od nastavljene vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Maksimalni vrtilni moment	200 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Masa	1200 g
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Območje vrtilnega momenta	40 - 200 Nm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l <sub>3</sub> ]	335 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Standard	DIN EN ISO 6789
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Celotna dolžina L	459 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

Kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

## Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev„ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	654460 400
Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1/2 col	657271 1/2