



Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 300Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657352 300
GTIN	4045197804211
Razred artikla	62E

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Raglja z neizgublјivim pretičnim 4-kotnikom za **zatezanje v desno in levo**.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Masa	1600 g
Območje vrtilnega momenta	60 - 300 Nm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	460 mm
Celotna dolžina L	587 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje in nastavitveMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev„ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	654460 400
Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1/2 col	657271 1/2