

**HOLEX****Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 20Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657352 20
GTIN	4045197546012
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Z **dvosmerno ragljo** in fiksnim 4-kotnikom – le za zatezanje v desno.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 3% od nastavljene vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Masa	400 g
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Območje vrtilnega momenta	4 - 20 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	232 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	166 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibriranje in nastavitve Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	
Nastavljanje momentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje in nastavitve Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

## Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	654460 60
Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1/4 col	657271 1/4
Naprava za preverjanje vrtilnega momenta za momentne ključe Smartcheck Maksimalni vrtilni moment 10 Nm	654650 10