

Garant**Stožčasto grezilo, HB740, Ø D: 10,4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210410 10,4 |
| GTIN | 4045197804266 |
| Razred artikla | 21M |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Število rezil Z | 3 |
| minimalni Ø grezila za izvrtino od | 2,5 mm |
| Ø grezenja | 10,4 mm |
| za vijake s cilindrično glavo po DIN | M5 |
| Dolžina glave l | 16 mm |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Dolžina rezila | 7,1 mm |
| Ø držala | 7,2 mm |
| Serija | TopCut |
| Velikost vpenjalnega trna | 10 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Zvrst | HB740 |
| Rezalni material | VHM |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 |
| Standard | Tovarniški standard |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Delitev rezil grezila | neenakomeren |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Držalo | GARANT TopCut |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 80 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 80 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 60 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 65 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 10 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 12 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 25 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 15 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 35 m/min | K |
| CuZn | primerno | 70 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| Zrak | pogojno primerno | | |