

Garant**Stožčasto grezilo, HB740, Ø D: 16,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210410 16,5
GTIN	4045197804273
Razred artikla	21M

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,2 mm
Ø grezenja	16,5 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M8
Dolžina glave l	22 mm
Število rezil Z	3
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
Dolžina rezila	10 mm
Ø držala	9,2 mm
Serija	TopCut
Velikost vpenjalnega trna	12 mm
Prevleka	TiAlN
Zvrst	HB740
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90
Standard	Tovarniški standard

Delitev rezil grezila	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	ne
Držalo	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za grezenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	15 m/min	S
GG(G)	primerno	35 m/min	K
CuZn	primerno	70 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		