

**Tračni meter Vario, točnost 1, Dolžina traku: 3m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462090 3
GTIN	4007368112235
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Posebno lahek in piročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	58 mm
Dolžina traku	3 m
Širina traku	13 mm
Širina ohišja	26 mm
Višina ohišja	57 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 5 m

026240 5