

**BMI****Tračni meter Vario, točnost 1, Dolžina traku: 5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462090 5
GTIN	4007368112242
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

**Tehnični opis**

Širina ohišja	26 mm
Dolžina traku	5 m
Dolžina ohišja	75 mm
Širina traku	16 mm
Višina ohišja	70 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

---

## Storitve

Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 5 m

026240 5