



## Nosilna čeljust nepomična, za tip: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361332 160
GTIN	4250364402965
Razred artikla	34A

### Opis

#### Uporaba:

Nosilna čeljust je namenjena za namestitev klinastih vpenjal in različnih prijemalnih nastavkov. Klinasta vpenjala, prijemalni nastavki in garnitura za vpenjanje se lahko zaradi zanesljivega vpenjanja različnih geometrij obdelovancev na pripravljenem rastru lukenj namestijo na različne načine.

#### Primerno za :

Titan 2 art. 361302.

#### Napotek:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341–361352, prijemalni nastavki art. 361238–361250. ustreza barvni kodi: LCV125G

### Tehnični opis

za tip	160
Širina čeljusti b	122,5 mm
c	30 mm
Višina čeljusti h	25 mm
Dolžina čeljusti l	250 mm
ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	LCV125G

Vrsta izdelka

Primež (čeljusti)