



## Nosilna čeljust pomična gibljiva, za tip: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361337 160
GTIN	4250364402972
Razred artikla	34A

### Opis

#### Uporaba:

Pomična nihajna čeljust služi za uravnavanje nevzporednih vpenjalnih površin in je potrebna za vpenjanje neenakomernih obdelovancev.

#### Primerno za :

Titan 2 art. 361302.

#### Napotek:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341–361352, prijemalni nastavki art. 361238–361250. ustreza barvni kodi: LCV125G

### Tehnični opis

za tip	160
Širina čeljusti b	132 mm
c	30 mm
Višina čeljusti h	25 mm
Dolžina čeljusti l	250 mm
ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	LCV125G
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)

