

ALLURIS

Naprava za preverjanje in kalibriranje momentnih orodij, Maksimalni vrtilni moment: 25 N·m**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 654395 25 |
| GTIN | 4260244681250 |
| Razred artikla | 47E |

Opis**Izvedba:**

Kompaktna merilna naprava za **avtonomno uporabo** z lastnim napajanjem s sončnimi celicami ali za **vgradnjo v napravo za kalibriranje** (po ponudbi).

Prednosti:

Hitro preverjanje ročnih in motornih momentnih vijačnikov z nadzorom mejnih vrednosti, podatkovnim pomnilnikom in USB-vmesnikom. **Kalibriranje ročnih vijačnih in momentnih orodij v skladu z DIN EN ISO 6789** (v povezavi z napravo za kalibriranje), vklj. s programsko opremo za izdelavo kompletnega potrdila o kalibriranju. Za izdelavo potrdila o kalibriranju mora uporabljena naprava za preizkušanje sama imeti veljavno potrdilo o kalibriranju, ki je shranjeno v napravi. Vnos posodobljenega potrdila o kalibriranju v sistem naprave izvede proizvajalec.

Uporaba:

Univerzalna naprava za merjenje majhnih do srednjih vrtilnih momentov, ki s pomočjo programske opreme omogoča lastno izdelavo standardnih potrdil o kalibriranju.

Napotek:**Ni primerno za udarne vijačnike!**

Možnost poročila o DAkkS-kalibriranju.

Kalibriranje: Cena po ponudbi

Natančnost merjenja vrtilnega momenta: $\pm 0,5\%$

Ločljivost: 0,02 N·m

Merilno območje: 2,5 - 25 N·m

Širina prikazovalnika: 147 mm

Višina prikazovalnika: 79 mm
Globina prikazovalnika: 280 mm
Masa: 5 kg

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Širina prikazovalnika | 147 mm |
| Maksimalni vrtilni moment | 25 N·m |
| 6-kotno držalo | 5/16, 1/4 in 5/32 col |
| Masa | 5 kg |
| Višina prikazovalnika | 79 mm |
| Globina prikazovalnika | 280 mm |
| Merilno območje | 2,5 - 25 N·m |
| Vpenjalo za 4-kotnik | 3/8 col |
| Vpenjalo za 4-kotnik | 1/4 col |
| Ločljivost | 0,02 N·m |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,5 % |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Kalibriranje | Cena po ponudbi |

Storitve

| | |
|---|--------------|
| Kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm | 018860 400/2 |
|---|--------------|