

# AEG

## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: BS14G3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070221 BS14G3
GTIN	4002395811199
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

#### Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG

- Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- 23-stopenjska nastavitvev števila vrtljajev in vrtalna stopnja.
- Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm.

#### Standard:

- Robusten, priročen 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073820 in art. 073841 naprej.

Pakiranje: Transportni kovček

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip C 14 V

Oznaka proizvajalca: BS 14 G3

Izvedba motorja: 2-polni motor  
 Število vključenih akumulatorjev: 2  
 Vrsta akumulatorja: Li-ionski  
 Napetost akumulatorja: 14,4 V  
 Maksimalni vrtilni moment v trdo: 36 Nm

## Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	BS 14 G3
Napetost akumulatorja	14,4 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	12 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	36 Nm
Masa	1,5 kg
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	32 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip C 14 V
Izvedba motorja	2-polni motor
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min <sup>-1</sup>
Tipična uporaba	Strong
Pakiranje	Transportni kovček
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

## Pribor

Li-ionski sistem GBS Tip akumulatorja, napetost akumulatorja AA14 V

073820 AA14

Polnilnik akumulatorjev Tip BL1218	073841 BL1218
Li-ionski sistem GBS Tip akumulatorja, napetost akumulatorja AC14 V	073820 AC14
Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Polnilnik akumulatorjev Tip BL1418	073841 BL1418